



PES 過濾瓶組



LF 30



MF 31

產品特色


- ▶ LF 30 專利旋卡扣緊 (M381450) 與浮球防溢保護，安全有保障
- ▶ MF 31 專利磁力設計 (I5551337)，在高度密封性下仍能用單手操作

產品應用

一般性過濾，如培養液、水中懸浮固形物過濾等

產品規格

| 材質 | LF 30 | MF 31 |
|-----------|---------|-----------|
| 過濾杯 | PES | PES |
| 過濾基座 | PC | PES |
| 濾膜墊片 | PP | PES |
| 接收瓶 | PC | 硼矽玻璃 |
| 針頭式過濾器 | PTFE | PTFE |
| 排水管 | - | 橡膠 (不可滅菌) |
| 規格 | | |
| 漏斗容積 | 300 ml | 300 ml |
| 接收瓶容積 | 1200 ml | 1000 ml |
| 濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 |
| 排水裝置 | - | Yes |
| 浮球防溢保護裝置 | Yes | - |



LF 30

MF 31

訂購資訊

| LF 30, PES 旋卡式過濾瓶組 | | 197010-30 |
|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | PP 過濾杯蓋 | 197000-36 |
| 2 | 300 ml PES 旋卡式過濾杯 | 197000-34 |
| 3 | 47 mm PC 旋卡式過濾基座 | 197000-35 |
| 4 | PP 黑色上蓋 | 197000-40 |
| 5 | 1200 ml, PC 廢液瓶蓋 | 197000-32-PC |
| 6 | 浮球防溢保護裝置 | 197000-39 |
| 7 | 1200 ml, PC 廢液瓶 | 197000-31-PC |
| MF 31, PES 磁式過濾瓶組 | | 200320-31 |
| 1 | PP 過濾杯蓋 | 200300-36 |
| 2 | 300 ml PES 磁式過濾杯 | 200300-30 |
| 3 | PES 磁式過濾基座 | 200300-32 |
| 4 | 8 號矽膠塞 | 167110-16 |
| 5 | 1000 ml 快速排水型接收瓶 (含：側邊螺紋接頭) | 167300-08 |
| 6 | 接收瓶固定吸盤 | 167200-45 |